

Таблица подбора светильников

Наименование типов светильников	Класс светильника	Значение максимальной освещенности в центре рабочего поля показателя клк (не менее) по ГОСТ 26368-90	Светильник
Для проведения операций высшей сложности	1	200	«Эмалед 500/500»потолочный (320клк) «Эмалед 500/500Х»потолочный (320клк) «Эмалед 500/500LT»потолочный (320клк) «Эмалед 500/300»потолочный (280клк) «Эмалед 500/300Х»потолочный (280клк) «Эмалед 500/300LT»потолочный (280клк) «Эмалед 300/300» (240клк)
Для проведения операций средней сложности	2	140	«Эмалед 500»потолочный (160клк) «Эмалед 500Х» (160клк) «Эмалед 500LT»потолочный (160клк) «Эмалед 500-02П» без аварийного питания (160клк) «Эмалед 500П» передвижной с аварийным питанием (160клк) Эмалед 300/200 (170клк)
Для проведения операций малой сложности и перевязок	3	80	«Эмалед 300П»передвижной с аварийным питанием (120клк) «Эмалед 300-01П» передвижной (120клк) «Эмалед 300W» настенный(120клк) «Эмалед 300» потолочный с аварийным питанием (120клк) «Эмалед 300» потолочный без ав. Питания (120клк)
Для гинекологии	4	30	«Эмалед-200» потолочный (50клк) «Эмалед 200П» передвижной (50клк) «Эмалед 200W» настенный (50клк) «Эмалед-100» передвижной, настенный, настольный (30клк)
Для стоматологии	5	22	«Эмалед-200» потолочный (50клк) «Эмалед 200П» передвижной (50клк) «Эмалед 200W» настенный (50клк) «Эмалед-100П» передвижной (30клк) «Эмалед 100W настенный/настольный (30клк)
Смотровые	6	15	«Эмалед-100П» передвижной (30клк) «Эмалед 100W настенный/настольный (30клк)